

Deflex® M10 XR

NUXEN S.R.L.

Экстра – прочный полиамид.

M10 XR специальный полиамид, который на 30% прочнее классического полиамида. Это позволяет изготавливать ещё более тонкие протезы. Ещё более низкая абсорбция и усадка, делают его незаменимым в работе.

- Высокая прочность позволяет изготавливать из M10 XR полные съёмные протезы.
- M10 XR- легко полируется до зеркального блеска.
- Возможность починки и перебазировки стандартными материалами и технологиями.



	эластичность	гигроскопичность	степень сжатия (усадка)	Температура инъекции
Полиамид	5550 Мра	3 %	1,2 %	280 °С
M10 XR	8510 Мра	0,3 %	0,6 %	305 °С
Акрилат	3885 Мра	2,2 %	0,3 %	265 °С

Параметры инъекции Deflex M10 XR

Температура нагрева = 305 °С

Давление воздуха = 5-6 Bar/cm²

Время нагрева = 15' Минут

Время инъекции = 30'' Секунд

Выпускается в виде:

Большой (120 мм)

Средний (85 мм)

Маленький (55 мм)

Алюминиевых тубах диаметром 22 мм, готовых к инъекции.